

**Garant****Barre d'alésage, carbure, à droite, Ø queue / dim. plaque: 12/07mm**

## Données de commande

N° commande	261326 12/07
GTIN	4062406100452
Classe d'article	21T

## Description technique

Code ISO porte-outils	E12M SVJCR/L07
Déport L <sub>3</sub>	2 mm
Longueur totale L	150 mm
Largeur de collet L <sub>4</sub>	7,8 mm
Plaque adaptée	VC.. 0702..
Jeu de vis pour plaquettes	269028 27
Taille plaque	7 mm
Longueur de tête L <sub>1</sub>	18 mm
Angle d'attaque κ	142 degré
Hauteur de serrage L <sub>2</sub>	11 mm
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	13 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	12 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8xD
Type d'outils	Carbure
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage