

**Garant****Mandrin porte-fraise combiné Type ADB, BT 40 A = 100, Ø mandrin d1: 22mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 302905 22     |
| GTIN             | 4062406100445 |
| Classe d'article | 31A           |

**Description****Exécution:**

Queue conique, tenon d'entraînement et surface de contact en bout.  
Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux). Qualité d'équilibrage G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>. Type ADB.

**Utilisation:**

**Avec clavette** pour fraises à rainure longitudinale, par ex. DIN 841.

**Avec bague d'entraînement** pour fraises à rainure transversale DIN 1880 et fraises DIN 1830.

**Livraison:**

Avec clavette, bague d'entraînement et vis de serrage de fraise.

**Accessoire(s):**

Tirettes (AB) 308760 – 308802. Clé spéciale 309840.

**Remarque(s):**

Arrosage interne uniquement possible avec la vis de serrage adaptée 309861.

**Description technique**

|  |        |
|--|--------|
| Clé spéciale adaptée 309840                          | 22     |
| Longueur de col cote A                               | 100 mm |
| Ø ext. D   | 40 mm  |
| Ø mandrin d <sub>1</sub>                             | 22 mm  |
| Bague d'entraînement de rechange 309870              | 22     |
| Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861 | 22     |

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Ø serrage D <sub>1</sub>                             | 22 mm                           |
| Support  | BT 40 A = 100                   |
| Norme  | DIN 6358                        |
| Norme de porte-outils                                | ISO 7388-2                      |
| Norme de porte-outils                                | JIS B6339                       |
| Forme  | ADB                             |
| Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min <sup>-1</sup> |
| Précision de concentricité                           | ≤ 5 µm                          |
| Méthode d'usinage                                    | HPC                             |
| Type de produit                                      | Mandrin porte-fraise            |

## Accessoires

|   |           |
|---|-----------|
| Tirette 90°étanche Pour cône 40   | 308795 40 |
| Tirette Hurco 45° avec ajustementétanche Pour cône 40                                       | 308802 40 |
| Tirette 45°étanche Pour cône 40   | 308760 40 |
| Tirette 60°étanche Pour cône 40   | 308785 40 |
| Clés de serrage pour tirettesDIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 40 | 308820 40 |
| Tirette 90°étanche Pour cône 40   | 308790 40 |
| Tirette Hurco 45° avec alésage 4 mm et ajustementétanche Pour cône 40                       | 308801 40 |
| Clés de serrage pour tirettesISO 7388 pour taille cône SA 40                                | 308830 40 |
| Tirette Hurco 90° avec ajustementétanche Pour cône 40                                       | 308806 40 |
| Tirette 45°étanche Pour cône 40   | 308765 40 |