

Garant**Barre d'alésage, carbure, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 8/05mm**

Données de commande

N° commande	261327 8/05
GTIN	4062406100575
Classe d'article	21T

Description technique

Taille plaquette	5 mm
Largeur de collet L ₄	6 mm
Code ISO porte-outils	E08F SVJCR/L05
Déport L ₃	3 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 26
Hauteur de serrage L ₂	7,5 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	8 mm
Longueur totale L	80 mm
Longueur de tête L ₁	26 mm
Angle d'attaque κ	142 degré
Plaquette adaptée	VC.. 0501..
Ø queue D _s	8 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8xD
Type d'outils	Carbure
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage