

Garant**Mandrins porte-fraises avec arrosage, type ADB, BT 40 A = 100, Ø mandrin d1: 16mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 303025 16 |
| GTIN | 4062406100582 |
| Classe d'article | 31A |

Description**Exécution:**

Queue conique, tenon d'entraînement et surface de contact en bout.

Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux). Qualité d'équilibrage G2,5 / 25000 min⁻¹. Type ADB.

Avec **4** canaux d'arrosage.

- **Forme cylindrique.**
- **Avec alésage Balluffchip.**
- **Surface d'appui de collerette agrandie.**

Livraison:

Avec vis de serrage de fraise.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760 – 308802. Clé spéciale 309840.

Description technique

| | |
|--|--------|
| Ø mandrin d ₁ | 16 mm |
| Ø ext. D | 38 mm |
| Clé spéciale adaptée 309840 | 16 |
| Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861 | 16 |
| Longueur de col cote A | 100 mm |
| Ø serrage D ₁ | 16 mm |

| | |
|--|---------------------------------|
| Support | BT 40 A = 100 |
| Norme | DIN 6357 |
| Norme de porte-outils | JIS B6339 |
| Norme de porte-outils | ISO 7388-2 |
| Forme | ADB |
| Arrosage | Non obturable |
| Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min ⁻¹ |
| Précision de concentricité | ≤ 5 µm |
| Méthode d'usinage | HPC |
| Type de produit | Mandrins porte-fraises |

Accessoires

| | |
|---|-----------|
| Tirette 60°étanche Pour cône 40 | 308785 40 |
| Tirette 45°étanche Pour cône 40 | 308760 40 |
| Tirette Hurco 45° avec alésage 4 mm et ajustementétanche Pour cône 40 | 308801 40 |
| Tirette Hurco 45° avec ajustementétanche Pour cône 40 | 308802 40 |
| Tirette 45°étanche Pour cône 40 | 308765 40 |
| Tirette 90°étanche Pour cône 40 | 308790 40 |
| Clés de serrage pour tirettesDIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 40 | 308820 40 |
| Tirette Hurco 90° avec ajustementétanche Pour cône 40 | 308806 40 |
| Tirette 90°étanche Pour cône 40 | 308795 40 |
| Clés de serrage pour tirettesISO 7388 pour taille cône SA 40 | 308830 40 |