

**Garant****Mandrins porte-fraises avec arrosage, type ADB, BT 40 A = 100, Ø mandrin d1: 22mm****Données de commande**

N° commande	303025 22
GTIN	4062406100599
Classe d'article	31A

**Description****Exécution:**

Queue conique, tenon d'entraînement et surface de contact en bout.

Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux). Qualité d'équilibrage G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>. Type ADB.

Avec **4** canaux d'arrosage.

- **Forme cylindrique.**
- **Avec alésage Balluffchip.**
- **Surface d'appui de collerette agrandie.**

**Livraison:**

Avec vis de serrage de fraise.

**Accessoire(s):**

Tirettes (AB) 308760 – 308802. Clé spéciale 309840.

**Description technique**

Clé spéciale adaptée 309840	22
Ø ext. D	48 mm
Longueur de col cote A	100 mm
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861	22
Ø mandrin d <sub>1</sub>	22 mm
Ø serrage D <sub>1</sub>	22 mm

Support	BT 40 A = 100
Norme	DIN 6357
Norme de porte-outils	JIS B6339
Norme de porte-outils	ISO 7388-2
Forme	ADB
Arrosage	Non obturable
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min <sup>-1</sup>
Précision de concentricité	≤ 5 µm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins porte-fraises

## Accessoires

Tirette 45°étanche Pour cône 40	308765 40
Clés de serrage pour tirettesDIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 40	308820 40
Tirette 90°étanche Pour cône 40	308790 40
Tirette Hurco 90° avec ajustementétanche Pour cône 40	308806 40
Tirette 45°étanche Pour cône 40	308760 40
Tirette Hurco 45° avec alésage 4 mm et ajustementétanche Pour cône 40	308801 40
Tirette 90°étanche Pour cône 40	308795 40
Tirette 60°étanche Pour cône 40	308785 40
Clés de serrage pour tirettesISO 7388 pour taille cône SA 40	308830 40
Tirette Hurco 45° avec ajustementétanche Pour cône 40	308802 40