

Garant**Barre d'alésage, carbure, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 16/11mm**

Données de commande

N° commande	261327 16/11
GTIN	4062406100650
Classe d'article	21T

Description technique

Ø pré-perçage min. D_{min}	22 mm
Plaquette adaptée	VC.. 1103..
Jeu de vis pour plaquettes	269028 27
Longueur totale L	200 mm
Déport L_3	2 mm
Taille plaquette	11 mm
Angle d'attaque κ	142 degré
Longueur de tête L_1	31,4 mm
Code ISO porte-outils	E16R SVJCR/L11
Largeur de collet L_4	9,5 mm
Hauteur de serrage L_2	15 mm
Ø queue D_s	16 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8xD
Type d'outils	Carbure
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage