

Garant**Barre d'alésage, carbure, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 10/07mm**

Données de commande

N° commande	261327 10/07
GTIN	4062406100636
Classe d'article	21T

Description technique

Largeur de collet L_4	6,3 mm
Longueur de tête L_1	18 mm
Angle d'attaque κ	142 degré
Longueur totale L	125 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	13 mm
Taille plaquette	7 mm
Plaquette adaptée	VC.. 0702..
Jeu de vis pour plaquettes	269028 27
Déport L_3	1,5 mm
Hauteur de serrage L_2	9 mm
Code ISO porte-outils	E10K SVJCR/L07
Ø queue D_s	10 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8xD
Type d'outils	Carbure
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage