

**Garant****Barre d'alésage, carbure, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 12/07mm**

## Données de commande

N° commande	261327 12/07
GTIN	4062406100643
Classe d'article	21T

## Description technique

Jeu de vis pour plaquettes	269028 27
Plaquette adaptée	VC.. 0702..
Angle d'attaque $\kappa$	142 degré
Longueur de tête $L_1$	18 mm
Déport $L_3$	2 mm
Taille plaquette	7 mm
Hauteur de serrage $L_2$	11 mm
Largeur de collet $L_4$	7,8 mm
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	13 mm
Code ISO porte-outils	E12M SVJCR/L07
Longueur totale L	150 mm
Ø queue $D_s$	12 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8xD
Type d'outils	Carbure
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage