



## Mandrins porte-fraises Weldon Type AD, BT 30 court, Ø serrage D1: 10mm



### Données de commande

N° commande	302597 10
GTIN	4062406100087
Classe d'article	32A

### Description

#### Exécution:

Toutes les queues traitement par microbillage. Qualité d'équilibrage G6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

#### Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec méplat d'entraînement latéral suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

#### Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760 – 308802, clés de serrage AB 308820 – 308835.

### Description technique

Ø ext. D	35 mm
Ø serrage D <sub>1</sub>	10 mm
Vis de serrage de rechange 309900	10
Longueur de col cote A	50 mm
Support	BT 30 court
Norme	DIN 6359
Norme de porte-outils	ISO 7388-2
Norme de porte-outils	JIS B6339
Forme	AD
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 18000 min <sup>-1</sup>

Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins porte-fraises Weldon

## Accessoires

Tirette 45°étanche Pour cône 30	308760 30
Tirette 45°étanche Pour cône 30	308765 30
Tirette 60°étanche Pour cône 30	308785 30
Vis de serrage de rechange Pour mandrin avec Ø serrage D1 10 mm	309900 10