

**Garant**
**Barre d'alésage, carbure, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 25/11 mm**


## Données de commande

N° commande	261328 25/11
GTIN	4062406100810
Classe d'article	21T

## Description technique

Hauteur de serrage L <sub>2</sub>	23 mm
Plaquette adaptée	VC.. 1103..
Longueur de tête L <sub>1</sub>	23 mm
Déport L <sub>3</sub>	17 mm
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	31,5 mm
Angle d'attaque κ	93 degré
Code ISO porte-outils	E25S SVUCR/L11
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Taille plaquette	11 mm
Longueur totale L	250 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	25 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8×D
Type d'outils	Carbure
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage