

Garant**Barre d'alésage, carbure, à droite, Ø queue / dim. plaque: 20/11 mm**

Données de commande

N° commande	261328 20/11
GTIN	4062406100704
Classe d'article	21T

Description technique

Angle d'attaque κ	93 degré
Longueur de tête L_1	20,5 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Déport L_3	13 mm
Code ISO porte-outils	E20S SVUCR/L11
Hauteur de serrage L_2	18 mm
Taille plaque	11 mm
Plaque adaptée	VC.. 1103..
Longueur totale L	250 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	25 mm
Ø queue D_s	20 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8xD
Type d'outils	Carbure
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage