

Garant**Barre d'alésage, carbure, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 25/11 mm**

Données de commande

N° commande	261329 25/11
GTIN	4062406100841
Classe d'article	21T

Description technique

Longueur de tête L ₁	23 mm
Angle d'attaque κ	93 degré
Longueur totale L	250 mm
Plaquette adaptée	VC.. 1103..
Code ISO porte-outils	E25S SVUCR/L11
Taille plaquette	11 mm
Déport L ₃	17 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	31,5 mm
Hauteur de serrage L ₂	23 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Ø queue D _s	25 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8×D
Type d'outils	Carbure
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage