

Garant**Barre d'alésage, carbure, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 16/11mm**

Données de commande

N° commande	261329 16/11
GTIN	4062406100827
Classe d'article	21T

Description technique

Longueur de tête L_1	16,5 mm
Hauteur de serrage L_2	15 mm
Taille plaquette	11 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Ø pré-perçage min. D_{min}	21 mm
Plaquette adaptée	VC.. 1103..
Angle d'attaque κ	93 degré
Longueur totale L	200 mm
Déport L_3	11 mm
Code ISO porte-outils	E16R SVUCR/L11
Ø queue D_s	16 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8xD
Type d'outils	Carbure
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage