

HOLEX**Mandrin à pinces ER Type AD, BT 30 A = 60, pour taille de pinces de serrage ER: 20****Données de commande**

N° commande	302747 20
GTIN	4062406100995
Classe d'article	32A

Description**Exécution:**

Cônes extérieur et intérieur rectifiés.

- **Toutes les queues avec finition par microbillage. Qualité d'équilibrage G6,3/18000 min⁻¹.**
- **Écrou de serrage de précision de haute qualité.**

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans des pinces ER suivant **DIN 6499 - type A et B.**

Livraison:

Avec écrou de serrage ER.

Accessoire(s):

Pinces de serrage ER 308881 – 309434, clé de serrage ER 309680 – 309745 ou 613300.

Tirettes (AB) 308760 – 308802, clés de serrage AB 308820 – 308835.

Remarque(s):

Écrou de serrage adapté 309580 ou 309610.

Méthode d'usinage: UGV

Plage de serrage: 1 - 13 mm

Longueur de col cote A: 60 mm

Ø ext. D: 34 mm

Écrou de serrage ER de rechange: 20

Clé de serrage ER: 20

Description technique

Plage de serrage	1 - 13 mm
Clé de serrage ER	20
Ecrou de serrage ER de rechange	20
Longueur de col cote A	60 mm
Ø ext. D	34 mm
Ø serrage D ₁	1-13 mm
Support	BT 30 A = 60
Norme de porte-outils	JIS B6339
Norme de porte-outils	JIS B6339
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	UGV
Type de produit	Mandrins à pinces