



## Mandrins porte-fraises Type A, BT 30 court, Ø mandrin d1: 22mm



### Données de commande

N° commande	303007 22
GTIN	4062406101176
Classe d'article	32A

### Description

#### Exécution:

Queue conique, tenon d'entraînement et surface de contact en bout.

Toutes les queues avec projection de perles en verre fin. Qualité d'équilibrage G6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.  
Type A.

#### Livraison:

Avec vis de serrage de fraise.

#### Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760 – 308802. Clé spéciale 309840.

### Description technique

Ø mandrin d <sub>1</sub>	22 mm
Longueur de col cote A	40 mm
Ø ext. D	48 mm
Clé spéciale adaptée 309840	22
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861	22
Ø serrage D <sub>1</sub>	22 mm
Support	BT 30 court
Norme	DIN 6357

Norme de porte-outils	JIS B6339
Norme de porte-outils	ISO 7388-2
Forme	A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 18000 min <sup>-1</sup>
Précision de concentricité	≤ 5 μm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins porte-fraises