



## Pied à coulisse numérique IP67 avec jauge de profondeur ronde, Plage de mesure: 150mm



### Données de commande

N° commande	412749 150
GTIN	4062406101213
Classe d'article	42A

### Description

**Exécution:**

Grand affichage numérique LCD à fort contraste. Surfaces de mesure finement rodées. Le pied à coulisse résiste à l'eau et à la poussière. Au bout de 2 heures d'inutilisation, le pied à coulisse s'arrête automatiquement. Boîtier en plastique antichocs.

**Fonctionnement:**

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

**Livraison:**

Avec pile 081560 réf. CR2032.

### Description technique

Matériau boîtier	Plastique
Lecture	0,0005 pouce
Jauge de profondeur disponible	oui
Plage de mesure	0 - 150 mm
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Lecture	0,01 mm
Longueur de bec	40 mm
Lecture commutable	mm / pouce

Jauge de profondeur	Ø 1,6
Étalonnage	A1
Norme	ISO 13385
Arrêt automatique	oui
Nombre de piles incluses	1
Indice de protection IP	IP 67
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Ecart de mesure E MPE	±0,03 mm
Métriologie	numérique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempées
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Pieds à coulisse universels

## Services

Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	021010 200
ÉtalonnagePieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	021000 200

## Accessoires

Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032	081560 CR2032
Vis pour support de jauge de profondeur	412236