



Mandrins porte-fraises Type A, BT 40 court, Ø mandrin d1: 32mm



Données de commande

N° commande	303017 32
GTIN	4062406101237
Classe d'article	32A

Description

Exécution:

Queue conique, tenon d'entraînement et surface de contact en bout.

Toutes les queues avec projection de perles en verre fin. Qualité d'équilibrage G6,3 / 18000 min⁻¹. Type A.

Livraison:

Avec vis de serrage de fraise.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760 – 308802. Clé spéciale 309840.

Description technique

Ø mandrin d ₁	32 mm
Ø ext. D	78 mm
Longueur de col cote A	50 mm
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861	32
Clé spéciale adaptée 309840	32
Ø serrage D ₁	32 mm
Support	BT 40 court
Norme	DIN 6357

Norme de porte-outils	JIS B6339
Norme de porte-outils	JIS B6339
Forme	A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 18000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 5 µm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins porte-fraises

Accessoires

Tirette Hurco 90° avec ajustement étanche Pour cône 40	308806 40
Tirette 60° étanche Pour cône 40	308785 40
Tirette 45° étanche Pour cône 40	308765 40
Tirette 90° étanche Pour cône 40	308795 40
Tirette Hurco 45° avec ajustement étanche Pour cône 40	308802 40
Tirette Hurco 45° avec alésage 4 mm et ajustement étanche Pour cône 40	308801 40
Clés de serrage pour tirettes DIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 40	308820 40
Tirette 45° étanche Pour cône 40	308760 40
Tirette 90° étanche Pour cône 40	308790 40
Clés de serrage pour tirettes ISO 7388 pour taille cône SA 40	308830 40