

**Mandrins porte-fraises Type A, BT 50 A = 100, Ø mandrin d1: 22mm****Données de commande**

N° commande	303037 22
GTIN	4062406101251
Classe d'article	32A

Description**Exécution:**

Queue conique, tenon d'entraînement et surface de contact en bout.

Toutes les queues avec projection de perles en verre fin. Qualité d'équilibrage G6,3 / 18000 min⁻¹. Type A.

Livraison:

Avec vis de serrage de fraise.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760 – 308802. Clé spéciale 309840.

Description technique

Clé spéciale adaptée 309840	22
Longueur de col cote A	100 mm
Ø ext. D	48 mm
Ø mandrin d ₁	22 mm
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861	22
Ø serrage D ₁	22 mm
Support	BT 50 A = 100
Norme	DIN 6357
Norme de porte-outils	JIS B6339

Norme de porte-outils	ISO 7388-2
Forme	A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 18000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 5 µm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins porte-fraises