

**Mandrins porte-fraises Type A, BT 50 A = 100, Ø mandrin d1: 40mm****Données de commande**

N° commande	303037 40
GTIN	4062406101282
Classe d'article	32A

**Description****Exécution:**

Queue conique, tenon d'entraînement et surface de contact en bout.

Toutes les queues avec projection de perles en verre fin. Qualité d'équilibrage G6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>. Type A.

**Livraison:**

Avec vis de serrage de fraise.

**Accessoire(s):**

Tirettes (AB) 308760 – 308802. Clé spéciale 309840.

**Description technique**

Clé spéciale adaptée 309840	40
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861	40
Ø ext. D	89 mm
Longueur de col cote A	100 mm
Ø mandrin d <sub>1</sub>	40 mm
Ø serrage D <sub>1</sub>	40 mm
Support	BT 50 A = 100
Norme	DIN 6357
Norme de porte-outils	JIS B6339

Norme de porte-outils	ISO 7388-2
Forme	A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 18000 min <sup>-1</sup>
Précision de concentricité	≤ 5 µm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins porte-fraises