

Bracelet antistatique en tissu Bouton-pression 4,0 mm, Couleur: B



Données de commande

N° commande	972801 B
GTIN	2050002007246
Classe d'article	98E

Description

Exécution:

Non métallique hormis la borne de contact (aucun contact métallique avec la peau). Fibres conductrices tissées dans le bracelet et plastique électriquement conducteur à l'intérieur de la fermeture. En standard, avec bouton-pression de 4,0 mm (compatibilité internationale). Les bracelets antistatiques sont adaptables à la circonférence du poignet du porteur. Les bracelets sont lavables à 30 °C.

Lavage: Couleur 30 °C

Longueur: 240 mm

Largeur: 22 mm

Couleur: Bleu

Description technique

Ø bouton-poussoir	4 mm
Taille du poignet réglable individuellement	oui
Longueur	240 mm
Couleur	Bleu
Largeur	22 mm
Mise à la terre de personnes	primaire
Non métallique	oui
Isolation électrique	ZED/ESD
Lavage	Couleur 30 °C
Type de produit	Mise à la terre de personnes

