

## Câble spiralé de mise à la terre, Connexion bouton-pression: 10,3mm



### Données de commande

N° commande	972811 10,3
GTIN	4057989010274
Classe d'article	98E

### Description

#### Exécution:

Très grande élasticité et bon pouvoir de rappel. Décharge de traction multiple dans la zone de transition. Longueur étirée: 2,4 m, côté poignet avec résistance de protection des personnes 1 M $\Omega$  (position identifiée). Avec bouton-pression de 4,0 mm pour le bracelet antistatique (compatibilité internationale) et bouton-pression de 10,3 mm pour la connexion de masse. Très léger pour un confort agréable.

### Description technique

Pour usage international	oui
Mise à la terre de personnes	primaire
Longueur	2400 mm
Type de câble	spiralé
Bouton-poussoir borne de contact (1)	Connexion bracelet antistatique $\varnothing$ 4,0 mm
Bouton-poussoir borne de contact (2)	Connexion câble spiralé $\varnothing$ 10,3 mm

Propriété électrostatique

ZED/ESD

Type de produit

Câble de mise à la terre