

Garant**Plaquette de rainurage, HB7010, Largeur de gorge w: 2,15mm****Données de commande**

N° commande	273665 2,15
GTIN	4045197719256
Classe d'article	21L

Description**Utilisation:**

Avec bloc porte-lames pour largeur de plaquette 3 mm.

Remarque(s):

Les porte-plaquettes doivent être réusinés en fonction de la largeur de gorge.

Description technique

Largeur de gorge w	2,15 mm
a_r	2,4 mm
Pour circlips suivant DIN471/472	2 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Application principale	P
Application secondaire	K
Condition de coupe	Continue
Nuance	HB7010
Rainures suivant la norme	DIN 472

Rainures suivant la norme	DIN 471
Nombre de changements/dents	2
Profil de plaquette	neutre
Type de produit	Plaquettes pour tronçonnage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	moyennement adaptée	230 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	moyennement adaptée	190 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	180 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	150 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	moyennement adaptée	140 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adaptée	70 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	200 m/min	K
CuZn	adaptée	250 m/min	N
Uni	adaptée		
Continue	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		