

Garant GRIDLINE

**Etabli mobile, ouverture à gauche, tiroir et porte à droite, hauteur 950 mm,
Plan de travail en bambou, 20×20G, Long. plan de travail: 1250mm**



Données de commande

N° commande	924011 1250
GTIN	4062406101770
Classe d'article	9GG

Description

Exécution:

Etabli en construction d'acier robuste avec longeron en tube carré. Caisson de tiroirs 24G à fermeture centralisée par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles, déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main et charge admissible de 75 kg.

Avec 2 roues fixes et 2 roues directrices montées sur roulements à billes, Ø 125 mm, avec **bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces**, résistance au roulement minimale, bruits de roulement réduits et pare-fils. Roues directrices avec mécanisme d'arrêt pour la roue et la couronne pivotante.

Bâti avec porte et bâti ouvert avec plateau de rangement galvanisé réglable en hauteur.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs (droite) mm: 75

Hauteur de porte (droite) mm: 525

Nombre de tablettes réglables en hauteur (droite): 1

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs et porte anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7016.**

Description technique

Ø roulette fixe	125 mm
Profondeur plan de travail	750 mm
Matériau plan de travail	Bambou
Hauteur utile caisson de tiroirs	625 mm
Poids	96,7 kg
Largeur bâti	1100 mm
ComfortClose	non
Nombre de tiroirs	1
Nombre de portes	1
Epaisseur plan de travail	25 mm
Largeur utile des tiroirs en G	20
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Profondeur utile des tiroirs	500 mm
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Poignée	non
Bandage ne laissant pas de traces	oui
Profondeur utile des tiroirs en G	20
Profondeur bâti	700 mm
Hauteur	950 mm
Largeur utile des tiroirs	500 mm
Escamotable	non
Matériau roue	Polyuréthane
Série	Ready-to-go
Surface utile de tiroir en G	20×20
Longueur plan de travail	1250 mm
Ø roulette directrice	125 mm
Pare-chocs	non
Déverrouillage individuel des tiroirs	Une main
Type de construction	Construction en tube d'acier

Epaisseur du matériau	1 mm
Hauteur établi	950 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois)	400 kg
Epaisseur plan de travail	25 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Angle d'ouverture de porte	180 degré
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	20x20G
Type de produit	Etabli mobile

Accessoires

Cache-serrure pour GridLine Type KO21	914227 KO21
Poignée pour GridLine Type KO12	914226 KO12
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	927805 75