

Garant GRIDLINE

Etabli mobile, porte à gauche, 5 tiroirs à droite, Plan de travail en hêtre multiplis, 20×20G, Long. plan de travail: 1250mm**Données de commande**

N° commande	924094 1250
GTIN	4062406101824
Classe d'article	9GG

Description**Exécution:**

Etabli en construction d'acier robuste avec longeron en tube carré. Caisson de tiroirs 24G à fermeture centralisée par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles, déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main et charge admissible de 75 kg.

Avec 2 roues fixes et 2 roues directrices montées sur roulements à billes, Ø 125 mm, avec **bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces**, résistance au roulement minimale, bruits de roulement réduits et pare-fils. Roues directrices avec mécanisme d'arrêt pour la roue et la couronne pivotante.

Placement:

Hauteur de porte (gauche) mm: 625

Hauteur frontale des tiroirs (droite): 1

Hauteur frontale des tiroirs (droite) mm: 75, 75, 100, 125, 250

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs et porte anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Description technique

Longueur plan de travail	1250 mm
--------------------------	---------

Matériau roue	Polyuréthane
Ø roulette directrice	125 mm
Largeur bâti	1100 mm
Bandage ne laissant pas de traces	oui
Nombre de portes	1
Epaisseur plan de travail	25 mm
Poignée	non
Nombre de tiroirs	5
Matériau plan de travail	Hêtre multiplis
Hauteur utile caisson de tiroirs	625 mm
Ø roulette fixe	125 mm
Surface utile de tiroir en G	20×20
Profondeur utile des tiroirs	500 mm
Largeur utile des tiroirs en G	20
ComfortClose	non
Pare-chocs	non
Escamotable	non
Poids	149,8 kg
Profondeur bâti	700 mm
Profondeur plan de travail	750 mm
Hauteur	950 mm
Série	Ready-to-go
Largeur utile des tiroirs	500 mm
Profondeur utile des tiroirs en G	20
Déverrouillage individuel des tiroirs	Une main
Type de construction	Construction en tube d'acier
Epaisseur du matériau	1 mm
Hauteur établi	950 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg

Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois)	400 kg
Epaisseur plan de travail	25 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Angle d'ouverture de porte	180 degré
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	20x20G
Type de produit	Etabli mobile

Accessoires

Cache-serrure pour GridLine Type KO21	914227 KO21
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	927805 100
Poignée pour GridLine Type KO12	914226 KO12
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main Hauteur frontale des tiroirs 250 mm	927805 250
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	927805 75
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	927805 200