

Garant GRIDLINE

Etabli hexagonal, 20×20G, Modèle: 7



Données de commande

N° commande	925804 7
GTIN	4062406102142
Classe d'article	9GG

Description

Exécution:

Etabli hexagonal en construction d'acier robuste. Caisson de tiroirs 24G à fermeture centralisée par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg.

Modèle 6 avec **6 tiroirs**, modèle 7 avec **7 tiroirs** par bloc.

Plan de travail de 50 mm d'épaisseur en bois de hêtre multiplis, collé, étanche à l'eau. Avec vernis UV incolore.

Placement:

Hauteurs frontales des tiroirs mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

Livraison:

6 caissons de tiroirs, 6 tôles intermédiaires, plan de travail, matériel de fixation.

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs et portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Description technique

Hauteur	850 mm
Surface plan de travail	verniss incolore
Hauteur caisson de tiroirs	800 mm
Matériau plan de travail	Hêtre multiplis

Fiche technique

Poids	640 kg
Nombre de tiroirs	7
ComfortClose	non
Profondeur caisson de tiroirs	650 mm
Série	vario
Profondeur utile des tiroirs	500 mm
Largeur utile des tiroirs	500 mm
Largeur caisson de tiroirs	600 mm
Surface utile de tiroir en G	20×20
Profondeur utile des tiroirs en G	20
Largeur utile des tiroirs en G	20
Epaisseur du matériau	1 mm
Hauteur établi	850 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois)	2000 kg
Epaisseur plan de travail	50 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	20×20G
Type de produit	Etabli hexagonal

Accessoires

Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	927800 100
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	927800 75
Cache-serrure pour GridLine Type KO21	914227 KO21

Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 200 mm

927800 200