

Garant GRIDLINE

## Etabli hexagonal, 20×20G, Modèle: 6



### Données de commande

N° commande	925804 6
GTIN	4062406102135
Classe d'article	9GG

### Description

#### Exécution:

Etabli hexagonal en construction d'acier robuste. Caisson de tiroirs 24G à fermeture centralisée par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg.

Modèle 6 avec **6 tiroirs**, modèle 7 avec **7 tiroirs** par bloc.

Plan de travail de 50 mm d'épaisseur en bois de hêtre multiplis, collé, étanche à l'eau. Avec vernis UV incolore.

#### Placement:

Hauteurs frontales des tiroirs mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

#### Livraison:

6 caissons de tiroirs, 6 tôles intermédiaires, plan de travail, matériel de fixation.

#### Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs et portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

#### Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

### Description technique

Nombre de tiroirs	6
Hauteur caisson de tiroirs	800 mm
Largeur utile des tiroirs	500 mm
Profondeur caisson de tiroirs	650 mm

## Fiche technique

Largeur caisson de tiroirs	600 mm
Poids	600 kg
Surface plan de travail	verniss incolore
Profondeur utile des tiroirs	500 mm
Hauteur	850 mm
ComfortClose	non
Série	vario
Matériau plan de travail	Hêtre multiplis
Surface utile de tiroir en G	20×20
Largeur utile des tiroirs en G	20
Profondeur utile des tiroirs en G	20
Epaisseur du matériau	1 mm
Hauteur établi	850 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois)	2000 kg
Epaisseur plan de travail	50 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	20×20G
Type de produit	Etabli hexagonal

## Accessoires

Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	927800 150
Cache-serrure pour GridLine Type KO21	914227 KO21
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	927800 100

## Fiche technique

Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	927800 200
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	927800 75