

**Garant****Plaquette de tronçonnage / rainurage, HB7020, Largeur de gorge w: 1,5mm****Données de commande**

N° commande	273676 1,5
GTIN	4045197719324
Classe d'article	21J

**Description****Exécution:**Brise-copeaux pour petits  $\varnothing$  et réduction de l'effort de coupe.**Description technique**

Tolérance largeur gorge w	$\pm 0,03$ mm
Largeur de gorge w	1,5 mm
Avance f	0,03 - 0,12 mm/tr
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Application principale	P
Application secondaire	M
Condition de coupe	Continue
Nuance	HB7020
Rayon d'angle R	0,1 mm
Nombre de changements/dents	2

Profil de plaquette	neutre
Type de produit	Plaquettes pour tronçonnage

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	220 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	180 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	170 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	140 m/min	P
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	60 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	200 m/min	K
CuZn	adaptée	250 m/min	N
Uni	adaptée		
Continue	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		