

MARKAL**Graveur électrique****Données de commande**

N° commande	085701
GTIN	3660447105491
Classe d'article	08U

Description**Exécution:**

Boîtier en plastique maniable, entraînement électrique selon le système de broche vibrante (230 V, 50/60 Hz); double isolation, sans entretien. La longueur maximale de la course de 3 mm (puissance de frappe) est réglable progressivement pour une adaptation précise.

Utilisation:

Pour inscriptions et marquages propres à la main et pour la gravure de tous les métaux jusqu'à HR60, du verre, du plastique, de la pierre, du bois, du cuir, etc.

Livraison:

Avec

1 pointe diamant 085705, 1 pointe carbure 085706, 2 pointes de modelage, 1 adaptateur pour pointes, 1 coffret en plastique.

Remarque(s):

Accessoires disponibles sur demande.

Description technique

Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Appareils de gravage

Accessoires

Pointe diamant pour VG.490

085705

Pointe carbure pour VG.490 5 pièces

085706