

Garant**Lame de tronçonnage HSS, neutre, Hauteur lame h5 / largeur gorge w: 19/3,1mm****Données de commande**

N° commande	273560 19/3,1
GTIN	4045197719171
Classe d'article	21U

Description**Adapté(s) pour:**

Porte-lames 273984 – 273994 ou 319132; 319133 (porte-lames VDI).

Attention:

Clé de montage 279940 à commander séparément.

Description technique

Hauteur de lame h ₅	19 mm
Largeur de gorge w	3,1 mm
Pour Ø pièce max.	40 mm
Profondeur gorge max. t _{max}	21 mm
Longueur totale L	86 mm
Type d'outils	HSS
Type d'utilisation	neutre
Arrosage interne	non
Rainurage axial possible	non
Type de produit	Lame de rainurage / tronçonnage

