

**Disque compact D × P × H (mm), 150×3×25, Comparaison grain: 180****Données de commande**

N° commande	566987 180
GTIN	4045197719034
Classe d'article	52M

Description**Exécution:**

Disques compacts en nylon comprimé pour un échauffement limité sans décoloration.

Utilisation:

Pour **l'enlèvement de matière, le nettoyage et la finition** de soudures d'angle, de points de soudure et les endroits difficiles d'accès avec une meuleuse d'angle ((Ø 125 mm) ou une ponceuse pour soudures d'angle ((Ø 150 mm).

Remarque(s):

Disques compacts en nylon pour le polissage de surfaces, voir 566991. Disques d'ébavurage et de finition pour une utilisation sur tourets, voir 568725, 568731 et 568741.

Description technique

Exécution	6A med
Degré de dureté	moyen
Comparaison grain	180
Degré de finesse	moyen

Fiche technique

Ø disque D	150 mm
Ø alésage H	25 mm
Largeur de disque T	3 mm
Abréviation de l'abrasif	SiC
Abrasifs	Carbure de silicium (SiC)
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Attribut des noms de produit	150×3×25
Vitesse de rotation maximale	60 m/s
Vitesse de rotation max.	7500 min ⁻¹
Type de produit	Disque compact

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Peinture	adaptée		
Uni	adaptée		
à sec	adaptée		