

**Garant****Embout pour pointe tournante, Type: 5****Données de commande**

N° commande	320625 5
GTIN	4045197719720
Classe d'article	31Z

**Description****Exécution:**

- **Grande flexibilité grâce aux différentes géométries sur le même porte-outils.**
- **Complètement trempé et rectifié.**
- **Remplacement rapide et économique en cas d'usure.**

**Adapté(s) pour :**

Pointes tournantes 320615, 320617, 320659 réf. 2, 321265 réf. 3, 321335 réf. 2.

Pour code couleur: K12

Ø ext. D: 20 mm

Ø pointe min. D<sub>1</sub>: 10 mm

Queue Ø d: 12 mm

Long. utile L<sub>1</sub>: 17 mm

Angle de pointe: 60 degré

Ouverture: 22 mm

**Description technique**

Queue Ø d	12 mm
Long. utile L <sub>1</sub>	17 mm

Ø pointe min. D <sub>1</sub>	10 mm
Ø ext. D	20 mm
Angle de pointe	60 degré
Ouverture	22 mm
Pour code couleur	K12
Type de produit	Pointe de centrage