



Anémomètres multifonctions Kit débit d'air, Type: HD



Données de commande

N° commande	474162 HD
GTIN	4029547019364
Classe d'article	47B

Description

Exécution:

Anémomètre multifonction Testo 440 pour la mesure de la **vitesse d'écoulement et du débit dans le canal d'aération (m/s, m³/h)**. Sonde fil chaud (tête 9 mm) pour petits flux d'air jusqu'à 30 m/s. Avec sonde de température.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Analyseur de climat testo 440 474141 réf. 440, 3x piles Mignon AA, câble USB, coffret 474161 réf. K et certificat d'étalonnage. Sonde fil chaud 474152 réf. HD

Description technique

Plage de mesure	0 - 30 m/s
Erreur admissible (m/s + % de la valeur mesurée)	±0,03 + 4 % (0 à 20 m/s) ±0,5 + 5 % (20,01 à 30 m/s)
Température de fonctionnement	-20 - 70 °C
Indice de protection IP	IP 54

Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Type de pile	Mignon, AA
Nombre de piles incluses	3
Interface	Port USB
Interface	Interface Bluetooth
Etalonnage	Prix sur demande
Type de produit	Anémomètres multifonctions

Accessoires

Piles alcalines au manganèse Format international LR6	081561 LR6
---	------------