

Garant**Embout pour pointe tournante, Type: 1****Données de commande**

N° commande	320625 1
GTIN	4045197719089
Classe d'article	31Z

Description**Exécution:**

- **Grande flexibilité grâce aux différentes géométries sur le même porte-outils.**
- **Complètement trempé et rectifié.**
- **Remplacement rapide et économique en cas d'usure.**

Adapté(s) pour :

Pointes tournantes 320615, 320617, 320659 réf. 2, 321265 réf. 3, 321335 réf. 2.

Pour code couleur: K12

Ø ext. D: 14 mm

Ø pointe min. D₁: 4 mm

Queue Ø d: 12 mm

Long. utile L₁: 32 mm

Angle de pointe: 60 degré

Angle de pointe: 30 degré

Description technique

Queue Ø d	12 mm
Ø pointe min. D ₁	4 mm

Long. utile L ₁	32 mm
Ø ext. D	14 mm
Angle de pointe	60 degré
Angle de pointe	30 degré
Ouverture	12 mm
Pour code couleur	K12
Type de produit	Pointe de centrage