

Garant**Plaquette de fraisage Ø 25 mm conique tronqué, Type: HART****Données de commande**

N° commande	212792 HART
GTIN	4062406103330
Classe d'article	21A

Description**Exécution:****Valeurs indicatives d'utilisation détaillées, voir manuel d'usinage GARANT 110020.****· Précision de rayon, de concentricité et d'interchangeabilité: $\pm 0,015$ mm.**Avance f_z dans l'acier < 60 HRC: 0,12 mm

Nuance: HB7705

Description technique

Type	CARB
Nuance	HB7705
Rayon d'angle	4 mm
Type d'outils	Carbure
Rayon Wiper axial	25 mm
Rayon Wiper radial	50 mm
Rayon de coupe R_1	4 mm
Longueur de coupe L_c	12,5 mm

Avance f_z dans l'acier < 1400 N/mm ²	0,18 mm
Avance f_z dans l'acier < 60 HRC	0,12 mm
Nombre de changements/dents	1
Revêtement	TiN
Type de produit	Plaquette pour fraisage