



Écrous de serrage ER avec réglage de la concentricité, Pour ER: 40



Données de commande

N° commande	309619 40
GTIN	2050002004047
Classe d'article	33E

Description

Exécution:

Filetage et cône rectifiés en une opération pour une précision de concentricité optimale. Réglage de la concentricité sur zéro à l'aide de 6 vis. **Avec goujures.**

Adapté(s) pour:

Tous les mandrins à pinces ER standard.

Convient très bien sur les tours, tant pour les outils statiques que pour les outils entraînés.

Accessoire(s):

Clés de serrage ER, 309680 – 309740.

Clés plates simples (pour réf. 16), 613300 réf. 25.

Remarque(s):

Mandrin et écrou de serrage équilibrés séparément!

Jusqu'à 6000 min-1.

Description technique

Longueur totale L	27,5 mm
Ø ext. D	78 mm

Pour ER	40 mm
Filetage	M50×1,5
Norme	DIN 6499 D
Type de produit	Ecrous de serrage