



Ecrous de serrage ER avec réglage de la concentricité, Pour ER: 25



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 309619 25 |
| GTIN | 2050002004023 |
| Classe d'article | 33E |

Description

Exécution:

Filetage et cône rectifiés en une opération pour une précision de concentricité optimale. Réglage de la concentricité sur zéro à l'aide de 6 vis. **Avec goujures.**

Adapté(s) pour:

Tous les mandrins à pinces ER standard.

Convient très bien sur les tours, tant pour les outils statiques que pour les outils entraînés.

Accessoire(s):

Clés de serrage ER, 309680 – 309740.

Clés plates simples (pour réf. 16), 613300 réf. 25.

Remarque(s):

Mandrin et écrou de serrage équilibrés séparément!

Jusqu'à 6000 min-1.

Description technique

| | |
|----------|---------|
| Ø ext. D | 50 mm |
| Filetage | M32×1,5 |

| | |
|-------------------|-------------------|
| Pour ER | 25 mm |
| Longueur totale L | 21,8 mm |
| Norme | DIN 6499 D |
| Type de produit | Ecrous de serrage |