

**Disque compact D × P × H (mm), 125×3×22, Comparaison grain: 180****Données de commande**

N° commande	566986 180
GTIN	4045197719010
Classe d'article	52M

**Description****Exécution:**

Disques compacts en nylon comprimé pour un échauffement limité sans décoloration.

**Utilisation:**

Pour **l'enlèvement de matière, le nettoyage et la finition** de soudures d'angle, de points de soudure et les endroits difficiles d'accès avec une meuleuse d'angle ((Ø 125 mm) ou une ponceuse pour soudures d'angle ((Ø 150 mm).

**Remarque(s):**

Disques compacts en nylon pour le polissage de surfaces, voir 566991. Disques d'ébavurage et de finition pour une utilisation sur tourets, voir 568725, 568731 et 568741.

**Description technique**

Exécution	6A med
Degré de dureté	moyen
Comparaison grain	180
Degré de finesse	moyen
Ø disque D	125 mm

## Fiche technique

Ø alésage H	22 mm
Largeur de disque T	3 mm
Abréviation de l'abrasif	SiC
Abrasifs	Carbure de silicium (SiC)
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Attribut des noms de produit	125×3×22
Vitesse de rotation maximale	60 m/s
Vitesse de rotation max.	10000 min <sup>-1</sup>
Type de produit	Disque compact

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Peinture	adaptée		
Uni	adaptée		
à sec	adaptée		