

Garant**Tête d'outil synchrone pour ER16, Ø queue de taraud d2: 4,5mm****Données de commande**

N° commande	338183 4,5
GTIN	4062406102050
Classe d'article	31P

Description**Exécution:**

- **Taraudage ou taraudage par déformation sur machines à axe synchrone.**
- **Compensation de longueur minimale: +0,5 mm / -0,2 mm.**
- **Compensation des erreurs de synchronisation, permettant de bénéficier d'une meilleure qualité de filetage et d'une nette augmentation de la durée de vie.**
- **Pour mandrins à pinces et outils entraînés suivant ISO 15488 (DIN 6499).**
- **Pour filetages à gauche et à droite.**

Adapté(s) pour:

Mandrins synchrones ER 338180.

Description technique

Longueur de col L ₁	24 mm
Carré corps	3,4 mm
Pour Ø queue taraud d ₂ DIN 374/376	M6
Pour Ø queue taraud d ₂ DIN 371	M4
Ø D ₂	12,7 mm
Arrosage interne	Oui, à 50 bars max.
Type de produit	Adaptateur de taraudage

