

**Garant****Mandrin synchrone, pour pinces de serrage ER: 32****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 338180 32     |
| GTIN             | 4062406103729 |
| Classe d'article | 31P           |

**Description****Exécution:**

- Taraudage ou taraudage par déformation sur machines à axe synchrone.
- Compensation de longueur minimale: +0,5 mm / -0,2 mm.
- Compensation des erreurs de synchronisation, permettant de bénéficier d'une meilleure qualité de filetage et d'une nette augmentation de la durée de vie.
- Pour mandrins à pinces et outils entraînés suivant ISO 15488 (DIN 6499).
- Pour filetages à gauche et à droite.

**Exécution - Descriptif:**

- Taraudage ou taraudage par déformation sur machines à axe synchrone.
- Compensation de longueur minimale: +0,5 mm / -0,2 mm.
- Compensation des erreurs de synchronisation, permettant de bénéficier d'une meilleure qualité de filetage et d'une nette augmentation de la durée de vie.
- Pour mandrins à pinces et outils entraînés suivant ISO 15488 (DIN 6499).
- Pour filetages à gauche et à droite.

**Adapté(s) pour:**

Mandrin à pinces ER.

**Description technique**

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Arrosage interne | Oui, à 50 bars max.         |
| Type de produit  | Support de pince de serrage |

