

**Pince de serrage ER, ER 25, Ø serrage nominal d: 1/8mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 308960 1/8    |
| GTIN             | 4062406103941 |
| Classe d'article | 32Z           |

**Description****Exécution:**

Entièrement trempées et rectifiées. Polies.

**Remarque(s):**

La **capacité de serrage de la pince** est **inférieure de 1 mm**, p. ex. 10 – 9 mm, **sauf pour les Ø 1, 1,5 et 2 (ici uniquement 0,5 mm)**.

Pinces de serrage ER16, ER25 et ER32 sans joint disponibles également en pouces dans l'eShop.

**Description technique**

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Support                    | ER 25            |
| Norme                      | ISO 15488-B      |
| Précision de concentricité | ≤ 10 µm          |
| Type                       | 430 E            |
| Ø ext. D                   | 26 mm            |
| Longueur totale L          | 34 mm            |
| Type de produit            | Pince de serrage |

