

HOLEX**Pince de serrage ER, ER 25, Ø serrage nominal d: 9/16mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 308960 9/16 |
| GTIN | 4062406104016 |
| Classe d'article | 32Z |

Description**Exécution:**

Entièrement trempées et rectifiées. Polies.

Remarque(s):

La **capacité de serrage de la pince** est **inférieure de 1 mm**, p. ex. 10 – 9 mm, **sauf pour les Ø 1, 1,5 et 2 (ici uniquement 0,5 mm)**.

Pinces de serrage ER16, ER25 et ER32 sans joint disponibles également en pouces dans l'eShop.

Description technique

| | |
|----------------------------|------------------|
| Support | ER 25 |
| Norme | ISO 15488-B |
| Précision de concentricité | ≤ 10 µm |
| Type | 430 E |
| Ø ext. D | 26 mm |
| Longueur totale L | 34 mm |
| Type de produit | Pince de serrage |

