

**Pince de serrage ER, ER 25, Ø serrage nominal d: 3/16mm****Données de commande**

N° commande	308960 3/16
GTIN	4062406103958
Classe d'article	32Z

Description**Exécution:**

Entièrement trempées et rectifiées. Polies.

Remarque(s):

La **capacité de serrage de la pince** est **inférieure de 1 mm**, p. ex. 10 – 9 mm, **sauf pour les Ø 1, 1,5 et 2 (ici uniquement 0,5 mm)**.

Pinces de serrage ER16, ER25 et ER32 sans joint disponibles également en pouces dans l'eShop.

Description technique

Support	ER 25
Norme	ISO 15488-B
Précision de concentricité	≤ 10 µm
Type	430 E
Ø ext. D	26 mm
Longueur totale L	34 mm
Type de produit	Pince de serrage

