

## Jeu de 2 aimants plats avec tige filetée, Néodyme, Ø: 66mm



### Données de commande

N° commande	085926 66
GTIN	5012095608417
Classe d'article	08Q

### Description

#### Exécution:

- **Aimant plat blindé avec force d'attraction 3 à 6 fois supérieure à celle des aimants en ferrite.**
- **Résistance à la corrosion et protection de surface grâce à la surface caoutchoutée.**
- **Le caoutchouc augmente les forces d'attraction latérales.**
- **Noyau magnétique en néodyme.**

#### Utilisation:

Aucune rayure et aucun glissement sur les surfaces vernies.

### Description technique

Hauteur avec taraudage	23,5 mm
Matériau surface	caoutchouté
Force d'attraction	180 N
Hauteur	8,5 mm
Ø	66 mm
Filetage	M8 mm
Matériau noyau magnétique	Néodyme
Type de produit	Aimant plat

