

**Pince de serrage tirée ronde, DIN 6341, 355 E, Ø serrage: 12mm****Données de commande**

N° commande	329705 12
GTIN	4062406104603
Classe d'article	32B

Description**Exécution:**

Pinces de serrage, **profil rond, progression de 1 mm. Lors de la commande, indiquer le Ø de serrage désiré.**

Filetage

Norme:

DIN 6341

Précision:

Tolérances de concentricité: D = 1 à 10 mm = 0,02 mm D = 10 à 30 mm = 0,03 mm D = 30 à 60 mm = 0,04 mm

Remarque(s):

Autres diamètres et profils (par ex. carrés ou 6 pans) **sur demande!**

Description technique

K	28 mm
Angle α	17,5 degré
F	20 mm
Longueur totale L	123 mm
Filetage G	S20x2 mm
Norme	DIN 6341
Type	355 E
Type de produit	Pince de serrage

