



Pince de serrage ER pour taraud, ER11, Ø serrage nom. d: 4mm



Données de commande

N° commande	309399 4
GTIN	4062406104450
Classe d'article	32Z

Description

Exécution:

Avec carré femelle pour entraînement positif du taraud.

Avec disques d'étanchéité pour arrosage interne (jusqu'à 70 bars!).

Adapté(s) pour:

Tous les mandrins à pinces ER standard, les pinces de serrage FAHRION, mais aussi les mandrins à pinces ER de précision Centro P.

Remarque(s):

Les pinces de serrage ER HOLEX ne sont pas compatibles avec les mandrins Centro-P et HiRunER. Avec joint.

Description technique

Support	ER11
Norme	ISO 15488-A
Précision de concentricité	≤ 10 µm
Type	4031 E
Ø ext. D	11,3 mm
Longueur totale L	18 mm

Type de produit

Pince de serrage