

## Aimant plat avec alésage, Néodyme, Ø: 40mm



### Données de commande

N° commande	085932 40
GTIN	5012095608516
Classe d'article	08Q

### Description

#### Exécution:

- Thermorésistant jusqu'à 80 °C.
- Surface galvanisée, noyau magnétique en néodyme.
- Aimant plat blindé avec force d'attraction 3 à 6 fois supérieure à celle des aimants en ferrite.

#### Utilisation:

Pour le serrage, le montage, l'assemblage par fixation par vis.

### Description technique

Hauteur	8 mm
Ø	40 mm
Ø alésage	5,5 mm
Force d'attraction	500 N
Résistance max. à la température	80 °C
Matériau noyau magnétique	Néodyme
Type de produit	Aimant plat

