

Jeu de 2 aimants plats avec manchon taraudé, Néodyme, Ø: 88mm



Données de commande

N° commande	085927 88
GTIN	5012095608448
Classe d'article	08Q

Description

Exécution:

- **Aimant plat blindé avec force d'attraction 3 à 6 fois supérieure à celle des aimants en ferrite.**
- **Résistance à la corrosion et protection de surface grâce à la surface caoutchoutée.**
- **Le caoutchouc augmente les forces d'attraction latérales.**
- **Noyau magnétique en néodyme.**

Utilisation:

Aucune rayure et aucun glissement sur les surfaces vernies.

Remarque(s):

Crochets à visser avec filetage extérieur sous le code art. 085921.

Description technique

Force d'attraction	420 N
Filetage	M8 mm
Matériau surface	caoutchouté
Manchon taraudé	oui
Hauteur avec taraudage	17 mm
Hauteur	8,5 mm
Ø	88 mm

Matériau noyau magnétique	Néodyme
Type de produit	Aimant plat