

**Pince de serrage tirée ronde, DIN 6341, 355 E, Ø serrage: 17mm****Données de commande**

N° commande	329705 17
GTIN	4062406104658
Classe d'article	32B

**Description****Exécution:**

Pinces de serrage, **profil rond, progression de 1 mm. Lors de la commande, indiquer le Ø de serrage désiré.**

Filetage

**Norme:**

**DIN 6341**

**Précision:**

**Tolérances de concentricité:** D = 1 à 10 mm = 0,02 mm D = 10 à 30 mm = 0,03 mm D = 30 à 60 mm = 0,04 mm

**Remarque(s):**

Autres diamètres et profils (par ex. carrés ou 6 pans) **sur demande!**

**Description technique**

Longueur totale L	123 mm
F	20 mm
Angle $\alpha$	17,5 degré
K	28 mm
Filetage G	S20x2 mm
Norme	DIN 6341
Type	355 E
Type de produit	Pince de serrage

