



Pince de serrage tirée ronde, DIN 6341, 386 E, Ø serrage: 21 mm



Données de commande

N° commande	329755 21
GTIN	4062406104856
Classe d'article	32B

Description

Exécution:

Pincés de serrage, **profil rond, progression de 1 mm. Lors de la commande, indiquer le Ø de serrage désiré.**

Filetages trapézoïdaux

Norme:

DIN 6341

Précision:

Tolérances de concentricité: D = 1 à 10 mm = 0,02 mm D = 10 à 30 mm = 0,03 mm D = 30 à 60 mm = 0,04 mm

Remarque(s):

Autres diamètres et profils (par ex. carrés ou 6 pans) **sur demande!**

Description technique

Angle α	20 degré
K	45 mm
Longueur totale L	115 mm
Filetage trapézoïdal G	Tr32×1,5 mm
F	32 mm
Norme	DIN 6341
Type	386 E

Type de produit

Pince de serrage