

**Pince de serrage tirée ronde, DIN 6341, 386 E, Ø serrage: 26mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 329755 26     |
| GTIN             | 4062406104900 |
| Classe d'article | 32B           |

**Description****Exécution:**

Pincés de serrage, **profil rond, progression de 1 mm. Lors de la commande, indiquer le Ø de serrage désiré.**

Filetages trapézoïdaux

**Norme:**

**DIN 6341**

**Précision:**

**Tolérances de concentricité:** D = 1 à 10 mm = 0,02 mm D = 10 à 30 mm = 0,03 mm D = 30 à 60 mm = 0,04 mm

**Remarque(s):**

Autres diamètres et profils (par ex. carrés ou 6 pans) **sur demande!**

**Description technique**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Filetage trapézoïdal G | Tr32×1,5 mm |
| K                      | 45 mm       |
| F                      | 32 mm       |
| Angle α                | 20 degré    |
| Longueur totale L      | 115 mm      |
| Norme                  | DIN 6341    |
| Type                   | 386 E       |

Type de produit

Pince de serrage